



IMPARAT-Rauhfaser

Die Malerfreundliche

IMPARAT-Rauhfaser, in 4 Strukturen, wird nach gleichem Verfahren produziert und unterscheidet sich nur durch die strukturbildenden, fest eingearbeiteten Holzfasern.

Verwendung:

Als Wandbekleidung auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich.

Eigenschaften:

Leicht und rationell zu verarbeiten, fast glatter Rücken, nassstabil, verschiebefest, gleichmäßige Streuung, hoher Weißgrad und umweltverträglich.

Papierfaser:	Recycling-Material und geringe Anteile Zellstoff.
Holzpartikel:	Mix aus selektiertem Reststoff-Span und Vollholz-Schnitt.
Oberschicht (Liner):	30 g/max.
Trägerschicht (Backs):	30 g/max.
Spezifikation	
Nassfestigkeits-Additive (Resins):	Entspricht den Empfehlungen des BGA (Bundesgesundheitsamt) Nr. C 12 und C 13 für Papier, Kartons und Papier für die Lebensmittelindustrie.
Größe:	Entspricht den Empfehlungen der FDA (US Food and Drug Administration) Nr. 21-CER-176.170 und 21-CFR-176.180.
Bindemittel:	Entspricht den Empfehlungen des BGA (Bundesgesundheitsamt).

Maße / Verpackung / Gewicht:

				Maße:	Kartoninhalt:	Gewicht:
IMPARAT-Rauhfaser	20	-	Mittel	33,5 x 0,53 m	6 Rollen	125 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	20/75	-	Mittel	125,0 x 0,75 m	1 Rolle	125 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	22	-	Grob	33,5 x 0,53 m	6 Rollen	130 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	22/75	-	Grob	125,0 x 0,75 m	1 Rolle	130 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	24	-	Excellent	33,5 x 0,53 m	6 Rollen	130 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	24/75	-	Excellent	125,0 x 0,75 m	1 Rolle	130 g/m ² ± 5%
IMPARAT-Rauhfaser	26	-	Premium	17,0 x 0,53 m	6 Rollen	160 g/m ² ± 10%
IMPARAT-Rauhfaser	26/75	-	Premium	60,0 x 0,75 m	1 Rolle	160 g/m ² ± 10%

Stärke: Entspricht den Empfehlungen des BGA und FDA*.

Gütezeichen: Nach RAL-DIN „Blauer Umweltengel“.

Farbton: Weiß

Lagerung: Kühl und trocken.

Verarbeitung:

Die zugeschnittenen Bahnen auf der Rückseite satt und gleichmäßig mittels Bürste oder Tapeziergerät mit Imotect-RK¹⁾ oder handelsüblichen Kleistern (siehe Herstellerangabe) beschichten und auf den vorbereiteten tapezierfähigen Untergrund verkleben.

Weichzeit: Ca. 15 Minuten.
Während der Trockenzeit der Wandbekleidung starkes Heizen oder Zugluft vermeiden.

Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: + 8° C (Umluft und Untergrund).

Trockenzeit bei Normalklima (+ 20° C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit): Überarbeitung der verklebten Wandbekleidung nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Beschichtungsaufbau:

Alle geeigneten wasch- und scheuerbeständigen, matten und seidenglänzenden IMPARAT-Innendispersionsfarben¹⁾.

Hinweis:

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

* FDA = Food and Drug Administration (Amerikanisches Gesundheitsamt)

¹⁾ siehe entsprechende Technische Information

